

Garant GRIDLINE

Stalčius leistinoji apkrova 200 kg, 26×24G, Stalčių aukštis: 300mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 931165 300 |
| GTIN | 4062406064952 |
| Produktų klasė | 9GK |

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova 200 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 30×28G Nr. 931155.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| Naud. aukštis | 275 mm |
| Svoris | 21 kg |
| Stalčių naudingasis gylis G | 26×24 |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 200 kg |
| Priekio aukštis | 300 mm |
| Naudingasis plotis G | 26 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Naudingasis gylis G | 24 |
| Paskirtis | Įrankių spinta |
| Naudingasis gylis | 600 mm |
| Naudingas plotis | 650 mm |
| su atskirų stalčių fiksatoriumi | ne |
| medžiagos storis | 1,2 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×24G |
| Produkto rūšis | Stalčius |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26 | 951030 26 |
| Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10 | 951025 10 |
| PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26 | 951032 26 |