


Garant GRIDLINE

**Stalčius leistinoji apkrova 200 kg, 56×24G, Stalčių aukštis: 125mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 931555 125    |
| GTIN             | 4062406065058 |
| Produktų klasė   | 9GK           |

**Aprašymas****Modelis:**

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinautomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 50 mm arba 2G tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 200 kg.

**Tinka:**

Įrankių spintos korpusas 56×24G Nr. 931535.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

**Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sieneles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

**Techninis aprašymas**

|  |        |
|--|--------|
| Stalčių naudingasis gylis G                      | 56×24  |
| Priekio aukštis                                  | 125 mm |
| Naud. aukštis                                    | 100 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 200 kg |
| Svoris   | 25 kg  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Naudingasis gylis G                   | 24   |
| Naudingasis plotis G                  | 56   |
| Paskirtis                             | Įrankių spinta   |
| Naudingas plotis                      | 1400 mm  |
| Naudingasis gylis                     | 600 mm   |
| su atskirų stalčių fiksatoriumi       | ne   |
| medžiagos storis                      | 1,2 mm   |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 %  |
| Spalvos pasirinkimas                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G  | 56×24G   |
| Produkto rūšis                        | Stalčius   |

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10                           | 951025 10 |
| Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 56                 | 951030 56 |
| PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 56 | 951032 56 |