


Garant GRIDLINE

Stalčius leistinoji apkrova 200 kg, 56×24G, Stalčių aukštis: 250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931555 250
GTIN	4062406065089
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 50 mm arba 2G tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 200 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 56×24G Nr. 931535.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sieneles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	56×24
Svoris	33 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Naud. aukštis	225 mm
Priekio aukštis	250 mm

Naudingasis gylis G	24
Naudingasis plotis G	56
Paskirtis	Įrankių spinta
Naudingas plotis	1400 mm
Naudingasis gylis	600 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	56×24G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 56	951030 56
PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 56	951032 56
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10