

Garant GRIDLINE

**Stalčius leistinoji apkrova 200 kg, 56×24G, Stalčių aukštis: 75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931555 75
GTIN	4062406065034
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 50 mm arba 2G tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 200 kg.

**Tinka:**

Įrankių spintos korpusas 56×24G Nr. 931535.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

**Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sieneles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

**Techninis aprašymas**

Svoris	22 kg
Stalčių naudingasis gylis G	56×24
Priekio aukštis	75 mm
Naud. aukštis	50 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg

Naudingasis gylis G	24
Naudingasis plotis G	56
Paskirtis	Įrankių spinta
Naudingasis gylis	600 mm
Naudingas plotis	1400 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	56×24G
Produkto rūšis	Stalčius

## Priedai

Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 56	951030 56
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 56	951032 56