

bimos

## Sukama taburetė, medinė, su kojelėmis ir atrama kojoms



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

965392

GTIN

4016849295541

Produktų klasė

96B

### Aprašymas

#### Modelis:

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš buko Multiplex, dažyta/ lakuota natūralia spalva.

Sukryžiuotų kojelių Ø 680 mm, reguliuojamo aukščio atrama kojoms.

Sėdynės Ø 400 mm.

#### Standartas:

##### DIN 68877

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 570 - 850 mm

Sėdynės Ø: 400 mm

### Techninis aprašymas

Kryžminės kojos medžiaga

Iš plastiko

Sėdynės medžiaga

Buko Multiplex

Kryžminė koja

Kojelės su atraminiu žiedu

Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	680 mm
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Svoris	8,5 kg
Norma	DIN 68877
Sėdynės Ø	400 mm
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Serija	Base-Tec
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	570 - 850 mm
Produkto rūšis	Taburetė

---

## Priedai

Kojelės (1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
-------------------------------	--------