

**Garant****Dirbtuvėms skirtas slankmatis Su tiksliu reguliavimu, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415090 300
GTIN	4062406065102
Produktų klasė	40Z

**Aprašymas****Modelis:**

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveliuose, įdubose ir siauruose grioveliuose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Ryškioje skalėje lengva įžiūrėti vidinius ir išorinius matmenis. Tiesioginis vidinių matmenų nuskaitymas papildomoje skalėje. Su tiksliu reguliavimu. Su fiksavimo varžtu. Dyd. 300 visas grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos.

**Techninis aprašymas**

Pakuotė	tvirta dėžė
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Antgalių ilgis	90 mm
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	± 0,05 mm
Tikslusis nustatymas	taip
Matavimo antgaliai	taip

Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

**Paslaugos**

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300