

Garant**Dirbtuvėms skirtas slankmatis Su tiksliu reguliavimu, Matavimo diapazonas: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415090 500
GTIN	4062406065218
Produktų klasė	40Z

Aprašymas**Modelis:**

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveluose, įdubose ir siauruose grioveluose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Ryškioje skalėje lengva įžiūrėti vidinius ir išorinius matmenis. Tiesioginis vidinių matmenų nuskaitymas papildomoje skalėje. Su tiksliu reguliavimu. Su fiksavimo varžtu. Dyd. 300 visas grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos.

Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	150 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	1/20 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	± 0,07 mm
Tikslusis nustatymas	taip
Matavimo antgaliai	taip

Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500