

Garant**Dirbtuvėms skirtas slankmatis Su tiksliu reguliavimu, Matavimo diapazonas: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415090 750
GTIN	4062406065225
Produktų klasė	40Z

Aprašymas**Modelis:**

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveluose, įdubose ir siauruose grioveluose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Ryškioje skalėje lengva įžiūrėti vidinius ir išorinius matmenis. Tiesioginis vidinių matmenų nuskaitymas papildomoje skalėje. Su tiksliu reguliavimu. Su fiksavimo varžtu. Dyd. 300 visas grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 750 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Kalibravimas	A1
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	ISO 13385
Antgalių ilgis	150 mm
Matavimo nuokrypis E MPE	± 0,10 mm
Tikslusis nustatymas	taip
Matavimo antgaliai	taip
Matavimo prietaisai	analoginis

Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000