

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	250 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	E25S SCLCR/L12
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	30 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500