

bimos

Sukama taburetė, PU putplastis, su kojelėmis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965395
GTIN	4016849295619
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš patvarios PU putos.

Kryžminio pado-Ø 640 mm.

Sėdynės Ø 350 mm.

Standartas:

DIN 68877

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 430 - 600 mm

Sėdynės Ø: 350 mm

Sėdynės medžiagos spalva: juoda

Techninis aprašymas

Norma	DIN 68877
Kryžminė koja	Kojelė
Sėdynės Ø	350 mm

Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Kryžminės kojos medžiaga	Iš plastiko
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	640 mm
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Leistinoji apkrova	120 kg
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Serija	Base-Tec
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	430 - 600 mm
Produkto rūšis	Taburetė

Priedai

Kojelės (1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
-------------------------------	--------