

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 36×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1500/10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	930705 1500/10
GTIN	4062406065638
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×24G, su stalčiais 36×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250, 300

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 36×20

Aukštis: 1500 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 600 mm

Naud. aukštis: 1400 mm
 Naudingasis aukštis stalčiams: 1400 mm
 Stalčiaus naudingasis plotis: 900 mm

Techninis aprašymas

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Gylis	600 mm
Plotis	1000 mm
Aukštis	1500 mm
Svoris	234 kg
Stalčių skaičius	10
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	1400 mm
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
stalčių priekio aukštis	300 mm
Durų skaičius	0
Naud. aukštis	1400 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	36
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne

Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36x20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1500 mm	930735 1500
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930743 100
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	930743 125
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	930743 150
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 250 mm	930743 250
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	930743 300
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	930743 50
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930743 75