

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 36×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1500/9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930705 1500/9
GTIN	4062406065621
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×24G, su stalčiais 36×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

Stalčių skaičius	9
Durų skaičius	0

Naud. aukštis	1400 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Gylis	600 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	1400 mm
Svoris	224 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	1500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Plotis	1000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	36
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36x20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

## Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	930743 150
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1500 mm	930735 1500
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930743 100
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	930743 200
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 250 mm	930743 250