

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 46×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/10**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931405 1000/10
GTIN	4062406065720
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spinta 50×28G kartu su stalčiais 46×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su prakirstomais angomis kas 50 mm arba 2G (stalčių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse. Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sieneles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis plotis G	46
Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm

Aukštis	1000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	46×24
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Stalčių skaičius	10
Gylis	700 mm
Durų skaičius	0
Svoris	256 kg
Plotis	1250 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	1150 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
Naud. aukštis	900 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	46x24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931453 75
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931453 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm	931435 1000