

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 200 kg, 46×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931415 800/6
GTIN	4062406065737
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spinta 50×28G kartu su stalčiais 46×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su prakirstomis angomis kas 50 mm arba 2G (stalčių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fikساتorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Stalčius, kurio aukštis **50 mm**, o leistinoji apkrova – **75 kg**. Stalčius, kurio aukštis **nuo 75 mm**, o leistinoji apkrova – **200 kg**.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse. Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sienėles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

**Techninis aprašymas**

Stalčių naudingasis plotis G	46
Durų skaičius	0
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm

Svoris	179 kg
Stalčių naudingasis gylis G	24
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių skaičius	6
Plotis	1250 mm
Aukštis	800 mm
Gylis	700 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	46×24
Naud. aukštis	700 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	1150 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	46×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

**Priedai**

Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	931455 300
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	931455 75
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 150 mm	931455 150
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 250 mm	931455 250
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931455 100
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	931455 200
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	931455 125
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	931435 800