

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 200 kg, 36×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius:  
1500/9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930715 1500/9
GTIN	4062406065683
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×24G, su stalčiais 36×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	1400 mm
---------------	---------

Naudingasis aukštis stalčiams	1400 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	224 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Durų skaičius	0
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Aukštis	1500 mm
Stalčių skaičius	9
Gylis	600 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Plotis	1000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	36
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm

Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36x20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

## Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 250 mm	930745 250
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	930745 200
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	930745 100
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 150 mm	930745 150
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1500 mm	930735 1500