

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 46×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/8**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 931405 800/8 |
| GTIN | 4062406065713 |
| Produktų klasė | 9GK |

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spinta 50×28G kartu su stalčiais 46×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su prakirstomis angomis kas 50 mm arba 2G (stalčių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse. Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sieneles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------|
| Plotis | 1250 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 24 |
| Stalčių naudingasis gylis G | 46×24 |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 600 mm |

| | |
|--|--|
| Stalčių skaičius | 8 |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 1150 mm |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 700 mm |
| Gylis | 700 mm |
| Svoris | 203 kg |
| Aukštis | 800 mm |
| Stalčių naudingasis plotis G | 46 |
| Durų skaičius | 0 |
| stalčių priekio aukštis | 75 mm |
| stalčių priekio aukštis | 75 mm |
| stalčių priekio aukštis | 75 mm |
| stalčių priekio aukštis | 75 mm |
| stalčių priekio aukštis | 100 mm |
| stalčių priekio aukštis | 100 mm |
| stalčių priekio aukštis | 100 mm |
| stalčių priekio aukštis | 100 mm |
| Naud. aukštis | 700 mm |
| Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 |
| Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta | ne |
| medžiagos storis | 1,2 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 46x24G |
| Produkto rūšis | Įrankių spinta |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm | 931453 75 |
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21 | 914227 HU21 |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm | 931453 100 |
| Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm | 931435 800 |