

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 200 kg, 46×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931415 800/7
GTIN	4062406065744
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spinta 50×28G kartu su stalčiais 46×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su prakirstomis angomis kas 50 mm arba 2G (stalčių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Stalčius, kurio aukštis **50 mm**, o leistinoji apkrova – **75 kg**. Stalčius, kurio aukštis **nuo 75 mm**, o leistinoji apkrova – **200 kg**.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse. Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sienėles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

**Techninis aprašymas**

Gylis	700 mm
Svoris	195 kg
Stalčių naudingasis gylis G	24

stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
Aukštis	800 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	46×24
Durų skaičius	0
Stalčių skaičius	7
Stalčiaus naudingasis plotis	1150 mm
Plotis	1250 mm
Naud. aukštis	700 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	46
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	46×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

## Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	931455 75
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	931455 125
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	931455 200
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931455 100
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 250 mm	931455 250
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
1/2 ir 1/4 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 41	953860 41
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	931455 300
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 150 mm	931455 150
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 28G,Aukštis 100 mm Korpuso plotis G 50	958085 50
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	931435 800