

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 200 kg, 46×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931415 1000/6
GTIN	4062406065751
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spinta 50×28G kartu su stalčiais 46×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su prakirstomomis angomis kas 50 mm arba 2G (stalčių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Stalčius, kurio aukštis **50 mm**, o leistinoji apkrova – **75 kg**. Stalčius, kurio aukštis **nuo 75 mm**, o leistinoji apkrova – **200 kg**.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse. Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sieneles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	24
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm

Gylis	700 mm
Plotis	1250 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Durų skaičius	0
Naud. aukštis	900 mm
Stalčių naudingasis plotis G	46
Stalčiaus naudingasis plotis	1150 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių skaičius	6
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Svoris	197 kg
Stalčių naudingasis gylis G	46×24
Aukštis	1000 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	46×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	931455 75
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	931455 125
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	931455 200
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931455 100
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 250 mm	931455 250
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 150 mm	931455 150
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	931455 300
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm	931435 1000