

bimos

Sukama taburetė, PU putplastis, su ratukais



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965396
GTIN	4016849295626
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš patvarios PU putos.

Kryžminio pado Ø 640 mm.

Sėdynės Ø 350 mm.

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	640 mm
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Ratukai	ratukai su fiksatoriais kietoms grindims, priklausomai nuo svorio
Sėdynės Ø	350 mm

Stovas	5 dalių kryžminė koja
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Norma	DIN 68877
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Kryžminės kojos medžiaga	Iš plastiko
Leistinoji apkrova	120 kg
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Serija	Base-Tec
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	430 - 600 mm
Produkto rūšis	Taburetė

Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)

963187