

**Garant**

**Frezavimo galvutė 45° dešininė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214200 50/4
GTIN	4045197702333
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP