

HOLEX**Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114020 dėžutėje, be dangos, Tipas: 1-13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115030 1-13
GTIN	4045197024176
Produktų klasė	12B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Valcuoti, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir sustorėjimas ties kotu – standartiniai. Tvirtas spiralinis grąžtas su sustiprinta šerdimi ir nedidele skersine pjovimo briauna lengvam pragręžimui ir tiksliam centravimui. **Preciziškai valcuoti drožlių grioveliai.**

Techninis aprašymas

Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Grąžtų skaičius	25
Gręžimo diapazonas	1 - 13 mm
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 338
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 7 mm	114020 7
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5

Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 11 mm	114020 11
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 10,5 mm	114020 10,5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 6 mm	114020 6
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 8 mm	114020 8
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 11,5 mm	114020 11,5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 12,5 mm	114020 12,5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 12 mm	114020 12
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 13 mm	114020 13
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 5 mm	114020 5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 3 mm	114020 3
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 10 mm	114020 10
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 2 mm	114020 2
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 6,5 mm	114020 6,5
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 1 mm	114020 1
Spiraliniai grąžtai HSSpreciziškai valcuoti N Ø DC h8 4 mm	114020 4