

bimos

Sukama taburetė, PU putplastis, su kojelėmis ir atrama kojoms**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965397
GTIN	4016849295633
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš patvarios PU putos. Sukryžiuotų kojelių Ø 680 mm, reguliuojamo aukščio atrama kojoms. Sėdynės Ø 350 mm.

Standartas:**DIN 68877**

Kėdės keliamoji galia: 120 kg
Aukščio reguliavimo ribos: 570 - 850 mm
Sėdynės Ø: 350 mm
Sėdynės medžiagos spalva: juoda

Techninis aprašymas

Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Stovas	5 dalių kryžminė koja

Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Sėdynės Ø	350 mm
Norma	DIN 68877
Kryžminės kojos medžiaga	Iš plastiko
Leistinoji apkrova	120 kg
Kryžminė koja	Kojelės su atraminiu žiedu
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	680 mm
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Serija	Base-Tec
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	570 - 850 mm
Produkto rūšis	Taburetė

Priedai

Kojelės (1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
-------------------------------	--------