

Garant**Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis, ilgas 90°, TiAlN, išorinis Ø Dc: 6,3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150376 6,3
GTIN	4062406065980
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C, **su ilgu cilindrinio koto**.

Speciali geometrija su kintamuoju žingsniu ir atitinkamai paruoštomis pjovimo briaunomis. Patobulinta, **speciali TiAlN danga** padidina įrankio patvarumą.

Kotas **papildomai su 3 plokštumomis** tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslų, apvalių 90° kiaurymių gilinimui**.

Techninis aprašymas

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeui nuo	1,5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Koto tolerancija	h9
Bendras ilgis L	104 mm
Koto Ø D _s	5 mm
Pirminio gręžimo Ø	1,5 mm
Išorinis Ø	6,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M3

Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	75 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	16 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	60 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		

Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka