

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
25/11 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260319 25/11 |
| GTIN | 4062406065973 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------|
| Bendras ilgis L | 250 mm |
| Laikiklio ISO kodas | E25S SDUCR/L11 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3. |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 32 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 24 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 16 mm |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 200 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 |
| Koto Ø D _s | 25 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | kairinis |
| Ištekinimo gylis iki | 8×D |
| Ašmenys | HM |
| Vidinis aušinimas | taip |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |