

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:  
25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260321 25/11
GTIN	4062406066079
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	E25S SDQCR/L11
Bendras ilgis L	250 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	24 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	200 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	16 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3.
Plokštelės dydis	11 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500