

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM, dešininis, Koto  $\emptyset$  / plokštelių dydžiai: 25/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260320 25/11
GTIN	4062406066062
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	E25S SDQCR/L11
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	32 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	200 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Darbinės dalies ilgis $L_3$	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Bendras ilgis L	250 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3.
Užspaudimo ilgis $L_2$	24 mm
Koto $\emptyset D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500