

Garant GRIDLINE

Įrankių spintos korpusas be stalčių, 46×24G, Aukštis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931435 1500
GTIN	4062406066147
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 50×28G, tinkantis 46×24G stalčiams. Stalčiai įstatomi kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stačiai Nr. 931453, 931454, 931455, 931456.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Gylis	700 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Durų skaičius	0
Plotis	1250 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	1400 mm
Aukštis	1500 mm

Naud. aukštis	1400 mm
Svoris	76 kg
Plotis G	50
Gylis G	28
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Stalčių skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	46×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------