

Garant GRIDLINE

**Įrankių spintos korpusas be stalčių, 46×24G, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931435 1000
GTIN	4062406066123
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 50×28G, tinkantis 46×24G stalčiams. Stalčiai įstatomi kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Tinka:**

Stačiai Nr. 931453, 931454, 931455, 931456.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

**Techninis aprašymas**

Svoris	59 kg
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Aukštis	1000 mm
Durų skaičius	0
Naud. aukštis	900 mm
Plotis	1250 mm

Gylis	700 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	28
Plotis G	50
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	46×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------