

Garant GRIDLINE

**Įrankių spintos korpusas be stalčių, 46×24G, Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931435 800
GTIN	4062406066116
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 50×28G, tinkantis 46×24G stalčiams. Stalčiai įstatomi kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Tinka:**

Stačiai Nr. 931453, 931454, 931455, 931456.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

**Techninis aprašymas**

Svoris	53 kg
Aukštis	800 mm
Gylis	700 mm
Plotis	1250 mm
Durų skaičius	0
Naud. aukštis	700 mm

Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis G	50
Gylis G	28
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Stalčių skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	46×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------