

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 200 kg, 56×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931505 1000/6
GTIN	4062406066178
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spinta 60×28G kartu su stalčiais 56×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su prakirstomis angomis kas 50 mm arba 2G (stalčių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fikساتorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse. Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sieneles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

Techninis aprašymas

Plotis	1500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	1400 mm
Aukštis	1000 mm

Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Gylis	700 mm
Svoris	224 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis gylis G	24
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Durų skaičius	0
Stalčių naudingasis gylis G	56×24
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
Stalčių skaičius	6
Naud. aukštis	900 mm
Stalčių naudingasis plotis G	56
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	56×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	931555 200
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 250 mm	931555 250
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	931555 125
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	931555 75
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	931555 300
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931555 100
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 150 mm	931555 150
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm	931535 1000