

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 200 kg, 56×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1250/9****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 931505 1250/9 |
| GTIN             | 4062406066215 |
| Produktų klasė   | 9GK           |

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spinta 60×28G kartu su stalčiais 56×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su prakirstomis angomis kas 50 mm arba 2G (stalčių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse. Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sieneles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

**Techninis aprašymas**

|               |         |
|---------------|---------|
| Gylis         | 700 mm  |
| Plotis        | 1500 mm |
| Durų skaičius | 0       |

|  |   |
|--|---|
| Stalčių skaičius                                 | 9   |
| Stalčių naudingasis plotis G                     | 56  |
| stalčių priekio aukštis                          | 75 mm   |
| stalčių priekio aukštis                          | 75 mm   |
| stalčių priekio aukštis                          | 100 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 100 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 125 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 125 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 150 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 200 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 200 mm  |
| Aukštis  | 1250 mm   |
| Stalčių naudingasis gylis G                      | 56×24   |
| Svoris   | 308 kg  |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti      | taip  |
| Naudingasis aukštis stalčiams                    | 1150 mm   |
| Naud. aukštis                                    | 1150 mm   |
| Stalčiaus naudingasis gylis                      | 600 mm  |
| Stalčių naudingasis gylis G                      | 24  |
| Stalčiaus naudingasis plotis                     | 1400 mm   |
| Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta    | ne  |
| Ištraukiamų lentynų skaičius                     | 0   |
| medžiagos storis                                 | 1,2 mm  |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 200 kg  |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)            | 100 %   |
| Stalčių ištraukimas                              | Ištraukimo fiksatorius  |
| Reguliuojamas aukštis kas                        | 25 mm   |
| Cilindrinė spyna                                 | modulinė apyraktė   |
| Spalvos pasirinkimas                             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Produkto pavadinimo požymis | 56x24G         |
| Produkto rūšis              | Įrankių spinta |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm | 931555 100  |
| Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 250 mm | 931555 250  |
| Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 150 mm | 931555 150  |
| Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm | 931555 125  |
| Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm | 931555 300  |
| Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm | 931555 200  |
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21                  | 914227 HU21 |
| Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm  | 931555 75   |
| Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1250 mm      | 931535 1250 |