

Garant GRIDLINE

Įrankių spintos korpusas be stalčių, 56×24G, Aukštis: 1250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931535 1250
GTIN	4062406066246
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 60×28G, tinkantis stalčiams 56×24G. Stalčiai įstatomi kas 25 mm. Korpusai 24G rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stalčiai Nr. 931555; 931556.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Spintos korpusui parenkant stalčius reikėtų nepamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingą aukštį.

Techninis aprašymas

Naudingasis aukštis stalčiams	1150 mm
Gylis G	28
Durų skaičius	0
Svoris	84 kg
Plotis	1500 mm
Gylis	700 mm

Naud. aukštis	1150 mm
Plotis G	60
Aukštis	1250 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Stalčių skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	56×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------