

Garant GRIDLINE

Įrankių spintos korpusas be stalčių, 56×24G, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931535 1000
GTIN	4062406066239
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 60×28G, tinkantis stalčiams 56×24G. Stalčiai įstatomi kas 25 mm. Korpusai 24G rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stalčiai Nr. 931555; 931556.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Spintos korpusui parenkant stalčius reikėtų nepamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingą aukštį.

Techninis aprašymas

Aukštis	1000 mm
Plotis	1500 mm
Plotis G	60
Naud. aukštis	900 mm
Svoris	67 kg
Gylis	700 mm

Gylis G	28
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Durų skaičius	0
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Stalčių skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	56×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------