

Garant GRIDLINE

**Kampinė spinta su lentyna, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931910 1000
GTIN	4062406066253
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Kampinė spinta su 2 varstomomis durelėmis, užrakinamos stumiamąja rankena su cilindrine spyna. Su tvirtomis lentynomis.

**Paskirtis:**

Kampinis sprendimas visoms įrankių spintoms, kurių **gylis 28G**.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	1000 mm
Plotis	841 mm
Gylis	841 mm
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Svoris	65 kg
Rankenos padėtis	viršuje

Lentynų skaičius fiksuotas	1
medžiagos storis	1,2 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kampinė spinta

---

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12
---	-------------