

Garant
Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215840 20/2
GTIN	4045197702838
Produktų klasė	210

Aprašymas
Paskirtis:

Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.

- **Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.**

Gręžti ir grioveliams apdirbti.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- **Po ilgesnio eksploataavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).**

Techninis aprašymas

L ₂	9 mm
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	2
Iškyšos ilgis L ₁	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	90 mm

Keičiamų plokštelių kiekis	3
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2