

Garant**Frezavimo galvūčių įspraustinė kūginė, SK 50 A = 200, Virbo Ø d1: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301143 27
GTIN	4045197702739
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	21 mm
Virbo Ø d ₁	27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Išorinis Ø D	80 mm
Ø D ₂	58 mm
L ₂	155 mm

Svoris	6,5 kg
Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko $\varnothing 50$ mm	309840 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50