

**Garant**
**Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Paskirtis:**

**Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.**

- **Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.**

Gręžti ir grioveliams apdirbti.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- **Po ilgesnio eksploataavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).**

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	9 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	110 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	19 mm
efektyvus dantų skaičius Z <sub>eff</sub>	2

Keičiamų plokštelių kiekis	3
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP