

**Švarkas Highline, pilkas / juodas, Dydis DE: 56****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091312 56 |
| GTIN | 4030913068046 |
| Produktų klasė | 06I |

Aprašymas**Modelis:**

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija **Highline** iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.: kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.

Darbinis švarkas su klostė nugaroje ir liemeniu su guma, labai patogus.

- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišenių ir lipuku.**
- **Paslėptas priekinis užtrauktukas.**
- **Kišenė telefonui ant kairiosios rankovės.**
- **Dvi išorinės šoninės kišenės.**
- **Reguliuojami rankogaliai su lipuku.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Striukė, rugiagėlių ir tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091311.

Techninis aprašymas

| | |
|---------|--------------------------|
| Juosmuo | elastinis liemuo su guma |
|---------|--------------------------|

| | |
|---|--|
| Kišenių ant krūtinės su antkišenių ir lipukais kiekis | 2 |
| uždengtas užsegimas | taip |
| Dydis DE | 56 |
| Šoninės kišenės | uždėtas |
| Kišenės mobiliesiems telefonams padėtis | ant kairiosios rankovės |
| Striukės užsegimas | Užtrauktukas |
| Dydis FR | 52 |
| Rankogaliai | reguliuojami rankogaliai su lipuku |
| Klostės nugaroje | taip |
| Šoninių kišenių kiekis | 2 |
| Serija | Highline |
| Speciali paslauga | Tekstilės apdaila |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 285 g/m ² |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| Rūbų standartas | UV standartas 801 |
| Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams |
| Balinimas | nebalinti |
| Cheminis valymas | Valymas su perchloretilenu |
| Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) |
| Lyginimas | karštas, maksimali temperatūra 200° C |
| Spalva | pilkas / juodas |
| Produkto rūšis | Darbo švarkas |