


Garant

**Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė, HB7010, Vijų skaičius / colyje:
11,5**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270940 11,5 |
| GTIN | 4045197707406 |
| Produktų klasė | 21J |

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Vijų skaičius colyje | 11,5 |
| Ašmenys | HM |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | vidin. |
| Paskirtis | dešininis |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | Pilnas profilis |
| Kietlydinys | HB7010 |
| Sriegio tipas | NPT-LH |
| Sriegio tipas | NPT |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Storis | 3,6 mm |
| Plokštelės dydis l | 16 mm |

Produkto rūšis

Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aluminis (trumpadrožlis) | tinka | 250 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 180 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 40 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 100 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 100 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 50 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 130 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 150 m/min | N |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |