

Garant**DCGT 04T002, Rūšis: HB7125-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 300 m/min
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VF
Kietlydinys	HB7125-1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 04T002

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui