

Garant**DCGT 04T002, Rūšis: HU7315-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AF
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,6 mm
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HU7315-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Danga	be dangos

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 04T002
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui