

Garant
DCGT 04T002, Rūšis: HB7025-1


Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260350 HB7025-1 |
| GTIN | 4062406066536 |
| Produktų klasė | 21G |

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| Kietlydinys | HB7025-1 |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Ašmenys | HM |
| Drožlialaužis | SF |
| Pastūma f | 0,03 - 0,1 mm/aps, |
| Pjūvio gylis a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 120 - 300 m/min |
| Kampo spindulys | 0,2 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCGT 04T002 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Tolerancija | G |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |