

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
0408/04mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	5,6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0.
Bendras ilgis L	80 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	3 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	7,5 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Laikiklio ISO kodas	E0408F SDUCR/L04
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Kakliuko plotis $L_4$	4 mm
Galvutės ilgis $L_1$	26 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Naudingasis gylis T	1,5 mm
Koto Ø $D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500