

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
0408/04mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	4 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Kakliuko plotis L_4	4 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,5 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	5,6 mm
Galvutės ilgis L_1	26 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	3 mm
Laikiklio ISO kodas	E0408F SDUCR/L04
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0.
Bendras ilgis L	80 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Naudingasis gylis T	1,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8xD

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500