

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
0408/04mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0.
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	5,6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Užspaudimo ilgis L ₂	7,5 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Kakliuko plotis L ₄	4 mm
Laikiklio ISO kodas	E0408F SDQCR/L04
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Plokštelės dydis	4 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	3 mm
Naudingasis gylis T	1,1 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D

Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500