

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis:  
10/04mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Bendras ilgis L	100 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Laikiklio ISO kodas	A10H SDXCR/L04
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0.
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500