

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
10/04mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	100 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12,5 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Plokštelės dydis	4 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0.
Galvutės ilgis L ₁	22 mm
Laikiklio ISO kodas	A10H SDXCR/L04
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500