

NT TOOL**Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas, SK 50, Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 300787 20 |
| GTIN | 2050001771759 |
| Produktų klasė | 33K |

Aprašymas**Modelis:**

- Užveržimo veržlė su adatiniu guoliu užtikrina didelę užspaudimo jėgą.
- Su antikorozine danga.
- Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
- Užspaudimo įvorėmis lankstesnės užspaudimo ribos.
- Centruotas įrankio užspaudimas, optimalus radialinis mušimas.
- Vidinio aušinimo kanalas.

Privalumai:

- Didelis įrankio patvarumas.
- Vibravimą slopinančios savybės.
- Didelį tvirtumą užtikrinanti sustiprinta veržlė.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai Nr. 308600 – 308806.

Spyruokliuojančios įvorės Nr. 309575 – 309576.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D | 52 mm |
| tinkamas kablins raktas Nr. 628400. | 52 / 55 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 105 mm |
| Užspaudimo $\varnothing D_1$ | 20 mm |
| Užspaudimo jėga iki | 1000 Nm |
| Laikiklis | SK 50 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | AD |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | $\leq 5 \mu\text{m}$ |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308720 50 |
| Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 6 mm | 309576 6 |
| Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308640 50 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308790 50 |
| Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 8 mm | 309575 8 |
| Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 12 mm | 309576 12 |
| Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308660 50 |
| Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 14 mm | 309576 14 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308795 50 |
| | 309575 12 |

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309576 10

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 25 mm

309576 25

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

309576 20

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308600 50

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

309576 16

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

309575 16

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309575 14

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309575 6

308610 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309575 10

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309576 8