

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 0408/04mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260340 0408/04
GTIN	4062406066789
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	A0408F SDQCR/L04
Darbinės dalies ilgis $L_3$	2,6 mm
Kakliuko plotis $L_4$	4 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Plokštelės dydis	4 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	5,2 mm
Bendras ilgis $L$	80 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Užspaudimo ilgis $L_2$	7,5 mm
Galvutės ilgis $L_1$	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0..
Naudingasis gylis $T$	1,1 mm
Koto Ø $D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500