

Garant

**Laikiklis su aušinimo kanalais užmaunamoms frezavimo galvutėms, PSC 63
A = 65, įvorės Ø d1: 27mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308547 27
GTIN	4045197703736
Produktų klasė	31C

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Užmaunamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309860.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885; 309893.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27
Virbo Ø d ₁	27 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
Išorinis Ø D	60 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	PSC 63 A = 65
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko $\varnothing 27$ mm	309840 27
---	-----------